



**DESCRIPCIÓN**


**W1-** ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE 3X20AMP Y 13 AMP LIBRES DE CONSUMO

**W2-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDA OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

- BOTONERAS EMPOTRADAS
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 2.00M



**NOTA:** Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.



RAZON SOCIAL: **EMP VERACRUZ/ HOSPITAL MILITAR MERIDA**

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: **Rodrigo Barradas**

UBICACIÓN:

ELEVADOR : **CAMILLAS**

TIPO: **CABINA COMPLETA**

ELEVACION: **5.65 MTS** No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Mariana Olvera U.**

CARGA: **1000 KG** UH: **5 HP**

TUBERÍA: **GRUESA**

FIRMA:

**ELECTROHIDRAULICO**

**YUC-003-L**